


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



AS 4055.700

バスバー 折り曲げ & パンチング  
ユニット CW 120-S

State: 2026/06/25 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.700 - バスバー 折り曲げ&パンチングユニット ト CW 120-S

CW 120-S 製品シリーズの折り曲げ&パンチングユニットは、バスバーの曲げ加工や打ち抜き加工に適しています。円形および長穴の打ち抜きができます。内蔵されている精密レーザーは、切断および曲げ加工をやりやすくします。折り曲げ&パンチングユニットは、ワークベンチに簡単に設置できます。



## Features

品番	AS 4055.700
仕様	電気分度器 長さ用エンドストップ 曲げ刺針 R10 曲げ型
製品説明	CW 120-S 製品シリーズの折り曲げ&パンチングユニットは、バスバーの曲げ加工や打ち抜き加工に適しています。円形および長穴の打ち抜き加工が可能です。折り曲げ&パンチングユニットは、作業台上に簡単に設置することができます。
メリット	高い曲げ精度と打ち抜き精度 工具の交換が容易
材料厚み	12 mm
打ち抜き加工 / 板幅 (最大)	120 mm
曲げ加工 / 脚長さ (最小)	50 mm

# Features

U-Bend (min.)	100 mm
Z-Bend (min.)	72 mm
曲げ角度 (最大)	90 °
注記：	Z 曲げの場合の脚長さは板厚による
曲げる (最大)	120 x 12 mm
打ち抜き加工 (最大)	6.6 x 21.5 mm
機械外形寸法	幅: 700 mm 高さ: 410 mm 奥行: 461 mm
設置スペース	幅: 756 mm 高さ: 426 mm 奥行: 461 mm
1パック	1 個
純質量	64.5 kg
総質量	67.5 kg
関税率番号	84624900
ETIM 9	EC004303
ETIM 8	EC004303
ECLASS 8.0	36600804
製品説明	CW 120 – S stationary busbar bending and hole-punching unit. The bending and hole-punching unit in the CW 120 – S product series is ideal for bending and punching busbars. It supports the punching of round holes and slots.

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書