


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.700

バスバー 折り曲げ＆パンチングユニット CW 120-S

State: 2026/01/12 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.700 - バスバー 折り曲げ＆パンチングユニット CW 120-S

CW 120-S 製品シリーズの折り曲げ＆パンチングユニットは、バスバーの曲げ加工や打ち抜き加工に適しています。円形および長穴の打ち抜きができます。内蔵されている精密レーザーは、切断および曲げ加工をやりやすくします。折り曲げ＆パンチングユニットは、ワークベンチに簡単に設置できます。



Features

品番	AS 4055.700
仕様	電気分度器 長さ用エンドストップ 曲げ刺針 R10 曲げ型
製品説明	CW 120-S 製品シリーズの折り曲げ＆パンチングユニットは、バスバーの曲げ加工や打ち抜き加工に適しています。円形および長穴の打ち抜き加工が可能です。折り曲げ＆パンチングユニットは、作業台上に簡単に設置することができます。
メリット	高い曲げ精度と打ち抜き精度 工具の交換が容易
材料厚み	12 mm
打ち抜き加工 / 板幅 (最大)	120 mm
曲げ加工 / 脚長さ (最小)	50 mm

Features

U-Bend (min.)	100 mm
Z-Bend (min.)	72 mm
曲げ角度 (最大)	90 °
注記：	Z曲げの場合の脚長さは板厚による
曲げる (最大)	120 x 12 mm
打ち抜き加工 (最大)	6.6 x 21.5 mm
機械外形寸法	幅: 700 mm 高さ: 410 mm 奥行: 461 mm
設置スペース	幅: 756 mm 高さ: 426 mm 奥行: 461 mm
1パック	1 個
純質量	64.5
総質量	67.5
関税率番号	84624900
EAN	4028177920668
ETIM 9	EC004303
ETIM 8	EC004303
ECLASS 8.0	36600804

Approvals

Explanations

CE適合宣言書