


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.333

**グラウンドプレート モジュール、1
枚型、ブラシストリップ付き**

State: 2026/05/22 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.333 - グランドプレート モジュール、1枚型、ブラシストリップ付き VX IT 用

下方からの的確なケーブル引き込みに使用します。

Features

品番	VX 5301.333
仕様	ワンピース型、ブラシストリップ付き
製品説明	下方からの的確なケーブル引き込みに使用します。
材質	モジュールパネル：鋼板 ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー モジュールパネル：鋼板 ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー
表面	モジュールパネル：亜鉛メッキ
同梱品	取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	VX IT 内のボトムを完全にふさぐためには、複数のグランドプレート モジュールの組み合わせが必要です。 グランドプレート モジュールは、他の奥行 237.5 mm のグランドモジュールと入れ替えて使用することができます
注記：	グランドプレート モジュール、ブラシストリップ付き (IEC 60 529 による保護等級のアプリケーションには適しません)
寸法：	奥行: 237.5 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX IT 幅: = 800 mm
1パック	1 個

Features

純質量	1.82 kg
総質量	2.06 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	7.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	VX IT gland plate module with brush strip, for width 800 mm, W x D 600 x 237.5 mm, one-piece, sheet steel