


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



VX 5301.335

グラウンドプレート モジュール、多  
分割型、ブラシストリップ、高密閉  
タイプ付き

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.335 - グランドプレート モジュール、多分割型、 ブラシストリップ、高密閉タイプ付き VX IT 用

下方からの的確なケーブル引き込みに使用します。



## Features

品番	VX 5301.335
仕様	ツーピース型、ブラシストリップ付き
製品説明	下方からの的確なケーブル引き込みに使用します。互い違いに配置されたブラシを備えたこの特殊なブラシストリップは、ケーブルの引き込みが適切であれば、周囲に対してより高い気密性を提供し、エア コンディショニングをサポートします。二分割形のため、配線済みであっても、このグランドモジュールによるシステムアップが可能です。
材質	モジュールパネル：鋼板 ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー ツーピース型、ブラシストリップ付き
表面	モジュールパネル：亜鉛メッキ
同梱品	2 x 半モジュールパネル、ブラシストリップ、高密閉タイプ付き 取り付け部品を含む

# Features

取り付けについてのご注意	VX IT 内のボトムを完全にふさぐためには、複数のグラウンドプレート モジュールの組み合わせが必要です。 グラウンドプレート モジュールは、他の奥行 237.5 mm のグラウンドモジュールと入れ替えて使用することができます
注記：	グラウンドプレート モジュール、ブラシストリップ付き (IEC 60 529 による保護等級のアプリケーションには適しません)
寸法：	奥行: 237.5 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX IT 幅: = 800 mm
1パック	1 個
純質量	2 kg
総質量	2.14 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	8.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	VX IT gland plate module with brush strip, for width 800 mm, W x D 600 x 237.5 mm, two-piece, sheet steel