


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.348

グラウンドプレート モジュール、サ イドからのケーブル引き込みに使用

State: 2026/05/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.348 - グランドプレート モジュール、サイドからのケーブル引き込みに使用 VX IT 用

両側に調整可能な開口部およびブラシストリップ付き。側面が開いているタイプであるため、配線済みであっても、このグランドプレート モジュールによるシステムアップが可能です。

Features

品番	VX 5301.348
製品説明	両側に調整可能な開口部およびブラシストリップ付き。側面が開いているタイプであるため、配線済みであっても、このグランドプレート モジュールによるシステムアップが可能です。
材質	モジュールパネル：鋼板 ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー
表面	モジュールパネル：亜鉛メッキ
同梱品	取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	VX IT 内のボトムを完全にふさぐためには、複数のグランドプレート モジュールの組み合わせが必要です。 グランドプレート モジュールは、他の奥行 237.5 mm のグランドモジュールと入れ替えて使用することができます
注記：	グランドプレート モジュール、ブラシストリップ付き (IEC 60 529 による保護等級のアプリケーションには適しません)
適用	エンクロージャータイプ: VX IT 幅: = 800 mm
1パック	1 個
純質量	2 kg
総質量	2.36 kg

Features

PCF/VE (Cradle to Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	Gland plate module for cable entry, for VX IT, adjustable opening and brush strips on each side, for enclosure width 800 mm, module: sheet steel, zinc-plated