

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.026

コンビレール

State: 2026/03/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.026 - コンビレール 482.6 mm (19インチ) 用

Features

品番	IT 5302.026
用途	482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面上でのケーブルガイドと張力緩和に使用します
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	コンビレールのための固定部品は含まれますが、ケーブルを固定するための固定部品は含まれません
取り付け方法	482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面内の 482.6 mm (19インチ) システム穴へ
寸法：	高さ: 1 U
適用	エンクロージャータイプ: TS IT VX IT TX CableNet
1パック	4 個
純質量	1.348 kg
総質量	1.4 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	5.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	83024200
ETIM 9	EC002620

Features

ECLASS 8.0

27189261

製品説明

Combination rail, 1 U, for 482.6 mm (19"), for cable routing and strain relief at the 19" level, for installation within the 19" mounting level or at the 19" system punchings