

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



SK 5302.041

デジタル内部温度モニターとサーモ  
スタット

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 5302.041 - デジタル内部温度モニターとサーモスタッフ ト 1 U パッチパネルに組み込まれている

## Features

品番	SK 5302.041
製品説明	電源ケーブル用の固定具と銘板ホルダーが付いています。
仕様	3桁7セグメントによる表示 摂氏表示と華氏表示の切替え可能 長さ1800 mmのNTCセンサー付き 切替接点およびa接点の2つのリレーアウトプット（最大接点容量は230 V、6 A） 接点作動公差は自由に設定可能
塗装色	RAL 9005
1パック	1 個
設定範囲	5 °C...55 °C
定格電圧	100 V～230 V、単相、50 Hz/60 Hz 24 V～60 V (DC)
純質量	0.66
総質量	0.86
関税率番号	73269098
EAN	4028177955370
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707

# Approvals

---

Certificates

EAC