Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9344.210 NHヒューズ断路器

State: 2025/11/25 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9344.210 - NHヒューズ断路器

Features

品番	SV 9344.210
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトレール:電解銅、銀メッキ
塗装色	シャーシRAL 7035 カバー:RAL 7035/7001
銅板フレックスバーのカップリン グサイズ	クランプ接続範囲 (幅): 50 mm クランプ接続範囲 (高さ): 10 mm
for mounting plate assembly	Yes
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	ねじ M10
定格作動電流 最大	400 A
定格電圧	690 V、三相
適用NHヒューズサイズ	2
注記:	記載してある仕様 (テクニカルデータ) は、UR アプリケーション時と異なる場合があります。UR 準拠のアプリケーションの場合は、必ず「Special Purpose Fuses」と組み合わせてください。
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法:	幅: 210 mm 高さ: 298 mm
 丸型ケーブルの接続サイズ	10 - 240 mm²

© Rittal 2025 2

Features

極数	3 極
Round conductor cross-section	10 - 240 mm ²
1パック	1個
純質量	3.08
総質量	3.098
銅の含有量 (kg / 個)	1
関税率番号	85369095
EAN	4028177540675
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Approvals

Approvals	C-UR
	cQc-ccc
	UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025