

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.105

482.6 mm (19インチ) 標準型マウン ティングレール

State: 2026/07/01 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.105 - 482.6 mm (19インチ) 標準型マウンティング グレール VX IT 用

インチ仕様の機器取り付け面の構築、あるいはインチ仕様の部分実装に適しています。この L 形タイプは、19インチシステム穴に直接固定されるすべての一般的なサーバーシステムの取り付けキットのマウントを可能にします。

Features

| | |
|------|---|
| 品番 | VX 5302.105 |
| 仕様 | VX IT 標準型 19インチ マウンティンググレール用 |
| 製品説明 | インチ仕様の機器取り付け面の構築、あるいはインチ仕様の部分実装に適しています。この L 形タイプは、19インチシステム穴に直接固定されるすべての一般的なサーバーシステムの取り付けキットのマウントを可能にします。 |
| メリット | 両方向の U 数表記も含まれる 前面および側面にある高さユニット (U) ピッチのシステム穴により、ケーブリングを構造化するためのケーブルガイドエレメントの、高さユニット (U) に即した実装が可能になります |
| 仕様 | 側面には丸穴と四角穴が U ピッチで 機器取り付け面内や、それを収納するフレーム類との等電位化は、固定部品経由で行われます 標準規格 EIA 310 E に準拠した U 高さのセンター固定を含むインチ仕様固定穴 |
| 用途 | VX IT のエンクロージャー (ハウジング) システム内にインチ仕様の機器取り付け面を構築するために使用します |
| 材質 | 鋼板、2 mm |
| 表面 | 下塗り |

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 塗装色 | RAL 9005 |
| 同梱品 | 取り付け部品を含む |
| 取り付け位置 | リア |
| 取り付け方法 | 21インチ～24インチの機器取り付け幅は、適切な固定方法およびハウジングサイズを選択することにより実現可能です |
| 取り付けについてのご注意 | 固定するには、クロスビームと奥行きレールまたはマウンティングブラケットとの組み合わせが必要になります さまざまな取り付けオプションの使用は、それぞれのハウジング寸法に依存します |
| 適用 | 高さ: = 38 U = 1,800 mm |
| 1パック | 2 個 |
| 純質量 | 7.6 kg |
| 総質量 | 8.14 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 31 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| 製品説明 | Mounting angles standard, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 38 U, sheet steel, 2 mm, primed, RAL 9005 |