

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5306.122

# ネットワークラック/サーバーラック ク VX IT

State: 2026/04/16 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5306.122 - ネットワークラック/サーバーラック VX IT 透視ドア付き、標準型 19インチ マウンティングレール付 き

VX IT ネットワークラック / サーバーラック、密閉型、エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。奥行き方向に取り付け位置を変更できる 19インチ マウンティングレール付き標準仕様 19インチ内装。様々なサイズが用意されています。



## Features

|                |   |
|----------------|---|
| 品番             | VX 5306.122   |
| 材質             | 鋼板製<br>アルミニウム<br>透視ドア：単層安全ガラス、3 mm<br>フロントドア：アルミ製、1.25 mm<br>リアドア：鋼板製、1.5 mm                |
| 表面             | エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り<br>内装：塗装処理<br>リアドアおよびトップパネル：浸漬下塗り、静電粉体塗装<br>フロントドア：アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理 |
| General colour | RAL 7035  |

# Features

|   |   |
|---|---|
| 塗装色                                     | キャビネットフレーム、リアドアおよびトップパネル：RAL 7035<br>フロントドア：垂直プロファイル (フレーム) は銀色、水平プロファイル (フレーム) は RAL 9005<br>内装：RAL 9005<br>取っ手とヒンジ：RAL 9005   |
| 同梱品                                     | VX エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き<br>アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ<br>フロント&リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E<br>用クイックハンドル<br>19インチマウンティングレール<br>トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。<br>12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)<br>25 x トルクスねじ、導電性 (付属品)<br>IPPCパレット<br>トップパネル、多分割型。後方横方向にケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能<br>鋼板製リアドア、密閉型、両開き 2 枚ドア、180°ヒンジ付き |
| 寸法：                                     | 幅: 800 mm<br>高さ: 2,000 mm<br>奥行: 600 mm   |
| 高さ単位(ユニット)                              | 42 U  |
| 19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側) | 150 mm / 372 mm   |
| Instalation position in 19" area        | 前   |
| 19インチ固定                                 | クロスビームに上下部をねじ留めします  |
| 仕様                                      | 標準仕様  |

# Features

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 仕様 (トップパネル)                       | 多分割型。後方横方向にケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能            |
| リアドアの仕様                           | 鋼板ドア、密閉型、両開き 2 枚ドア、180°ヒンジ付き                         |
| フロントドアの仕様                         | アルミ製透視ドア、密閉型、1 枚型、180°ヒンジ付き                          |
| 仕様 (マウンティングレール)                   | VX IT 内の標準型 19 インチ マウンティングレール                        |
| 仕様 (ボトム)                          | オープン型  |
| 19 インチ機器取り付け面の仕様                  | 前  |
| マウンティングレールの位置                     | 前部に 19 インチ機器取り付け面付き                                  |
| 耐荷重                               | 4,000 N  |
| UL 2416 による、エンクロージャごとの最大耐荷重 (静荷重) | 4,000 N  |
| IKコード                             | IK08   |
| 注記：                               | 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。                  |
| 基材                                | 鋼板製  |
| 1パック                              | 1 個  |
| 純質量                               | 81.24 kg   |
| 総質量                               | 91.4 kg  |
| PCF/VE (Cradle to Gate)           | 225.2 kg CO2 eq (Cat B)                              |
| PCF クラス分けに関する注記                   | カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号                             | 94032080   |
| ETIM 9                            | EC002499   |
| ECLASS 8.0                        | 27180207   |

# Features

---

製品説明

VX IT, 19" mounting angles, standard, front, glazed door, WHD:  
800 x 2000 x 600 mm, 42 U

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)

Certificates

Negative Certificate

表面

Explanations

製造者宣言書

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書