Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5501.695

ユニットテーブル、固定式

State: 2025/12/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 5501.695 - ユニットテーブル、固定式 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet 用

2つの482.6 mm (19インチ) の架装面の間の強固な組み込み用。





Features

品番	DK 5501.695
メリット	時間の節約になる工具不要のワンマン組み立て
用途	奥行き可変式 (個々の取り付け面間距離に適合させるため)
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
取り付け方法	前後に 482.6 mm (19インチ) L 形マウンティングレール 前後に 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム
用途	For larger distances between levels, you will need to reduce the preconfigured distance, load capacity 100 kg.
耐荷重	100 kg
寸法:	幅: 484 mm

© Rittal 2025

2

Features

適用	エンクロージャータイプ: VX IT
	TSIT
	TE
取り付け面間隔	400 - 600 mm
1パック	1個
純質量	5.427
総質量	5.73
PCF/VE (Cradle to Gate)	21 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に
	基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177679139
E-Number Sweden	E7239589
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025