Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9676.546

導電継手

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9676.546 - 導電継手 連結ブラケット用

銅板フレックスバーで作った接続ブラケットと結合セットの、Flat-PLSバスバーシステムとの、 穴を開けない結合用。



Features

品番	SV 9676.546
製品説明	バスバーシステムに接続ブラケットを接続するために使用します。
材質	E-Cu
同梱品	取り付け部品を含む
For Busbar width	60 mm
導体当たりバスバー	3 4
注記:	同梱品に含まれているねじは、バスバーの導電継手の固定に使用されます 接続ブラケットを固定するためのねじは同梱品に含まれていませんねじの長さは、バスバー幅Bに合うように選ぶ必要があります。すなわち、長さ=B+取り付け寸法+(部分導体の個数 x 10)ブラケットごとのねじ数:部分導体が2個の場合の導体当たりの個数:2個、部分導体が3個あるいは4個の場合の導体当たりの個数:4個
適用バスバーシステム	Flat-PLS

© Rittal 2025

2

Features

固定サイズ	40 mm
1パック	1個
純質量	1.15
総質量	1.254
銅の含有量 (kg / 個)	0.93
関税率番号	74198090
EAN	4028177602779
ETIM 9	EC001900
ECLASS 8.0	27400613

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3