

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.150

センサー

State: 2026/07/16 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.150 - センサー CMC III、PDU、LCP、IoT インターフェース用

差圧センサーは、2 箇所の気圧を測定し、測定箇所間の気圧差を表示します。

Features

品番	DK 7010.150
仕様	差圧センサー
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途	IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。 IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
機能方法	CMC III プロセッシングユニット、PDU、または IoT インターフェース経由で設定可能です。 差圧センサーは、室内の 2 箇所の気圧を測定し、測定箇所間の気圧差を表示します 室内の2ヶ所は、センサーに接続される細いホースで定義されます。
材質	プラスチック
表面	フロント側：光沢仕上げ エンクロージャー：テクスチャー
塗装色	RAL 9005
同梱品	センサー マウンティングプレート 取り付け部品を含む
CANバスへの接続	直接

Features

インターフェース	2 x RJ45 CANバス
寸法：	幅: 110 mm 高さ: 30 mm 奥行: 40 mm
動作温度範囲	0 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	0...95 %
1パック	1 個
純質量	0.333 kg
総質量	0.383 kg
関税率番号	85319000
製品説明	差圧センサー、CMC III プロセッシングユニットへの接続用、幅x高さx奥行 110x30x40 mm、ハウジング RAL 7035、前面 RAL 9005

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書