Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





CS 9776.500 アウトドア用クーリングユニット

State: 2025/06/06 (Source: rittal.com/jp-ja)



CS 9776.500 - アウトドア用クーリングユニット CS トップテック用

有効冷却能力 / ヒーター 1,400 W / 400 W、温度調節は、e-コンフォートコントローラー経由で行われます。CS トップテックに、三つのポジションで固定できます:表面取り付け、半埋め込み取り付け、および全埋め込み取り付け。

Features

品番	CS 9776.500
製品説明	温度調節は、e-コンフォートコントローラー経由で行われます。 クーリングユニットは、3つの設置位置 (表面取り付け、半埋め込み取り付け、および全埋め込み取り付け) でエンクロージャーに取り付けることができます。
メリット	Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワー ク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントロー ラー付きクーリングユニット用
材質	アルミニウム
表面	静電粉体塗装 純粋ポリエステル
塗装色	RAL 7035
同梱品	配線済み(差し込み式ターミナルストリップ) 表面取り付け、半埋め込み取り付け、全埋め込み取り付け。アウト ドアエンクロージャーのニーズに合わせた取り付けを可能にするマ ウントフレーム
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	外部循環 IP34 内部循環 IP 55

© Rittal 2025

2

Features

総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1,000 W
	冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1,150 W
	冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 650 W
	冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 700 W
Heater output	400 W
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
起動電流(最大)	50 Hz の場合: 24 A
	60 Hz の場合: 22 A
風量 (無障害フロー)	50 Hz 時の外部サイクル: 600 m³/h
	60 Hz 時の外部サイクル: 625 m³/h
	50 Hz 時の内部サイクル: 600 m³/h
	60 Hz 時の内部サイクル: 625 m³/h
定格電流 最大	50 Hz の場合: 5 A
	60 Hz の場合: 5 A
温度制御	e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲	-33 °C55 °C
設定範囲	20 °C55 °C
冷媒/冷却剤	冷媒: R134a
	量: 0.45 kg
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 640 W
	定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 760 W
	定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 780 W
	定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 920 W
許容最大圧力 (p 最大)	28 バール
寸法:	幅: 500 mm
	高さ: 1,000 mm
	奥行: 150 mm

© Rittal 2025 3

Features

機器寸法 (密閉フレームおよびデ ザインカバーを含む)	幅: 550 mm 高さ: 1,050 mm 奥行: 285 mm
適用	エンクロージャータイプ: CSトップテック 幅: ≥ 800 mm 奥行: ≥ 1,200 mm
取り付け方式	共通取り付け型 (表面取り付け、半埋め込み取り付け、全埋め込み 取り付け)
1パック	1個
純質量	42
総質量	45
EAN	4028177322073
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Explanations CE適合宣言書	
----------------------	--

© Rittal 2025 4