Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7030.111 CMC III センサー

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7030.111 - CMC III センサー

CMC III 温度センサー/湿度センサー



Features

品番	DK 7030.111
仕様	温度センサー/湿度センサー
製品説明	CMC III センサーは、物理的環境の監視に使用され、CAN バス接続 ケーブル RJ45 経由で直接 PU につなげることができます。セン サーを互いにバス接続することも可能です。
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途	IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。 IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視しま す。
機能方法	設定は、CMC III プロセッシングユニット、あるいは、IoT インターフェース経由でできます。 CMC III 温度/湿度センサーは、エンクロージャー内の気温および湿度を監視します。 センサーには、温度センサーおよび湿度センサーが内蔵されています。
材質	プラスチック フロント側: 光沢仕上げ エンクロージャー:テクスチャー

© Rittal 2025 2

Features

塗装色	フロント側:RAL 9005
	エンクロージャー:RAL 7035
同梱品	センサー
	マウンティングプレート
	取り付け部品を含む
	温度センサー/湿度センサー
CANバスへの接続	直接
インターフェース	2 x RJ45 CANバス
loT インターフェースごとの最多	32
ログイン数	
PU コンパクト最多ログイン数	4
PU 最多ログイン数	32
PDU 最多ログイン数	16
測定方法	温度センサーチップ
	湿気センサーチップ
寸法:	幅: 80 mm
	高さ: 30 mm
	奥行: 40 mm
動作温度範囲	0 °C55 °C
湿度(結露無きこと)	595 %
1パック	1個
純質量	0.1
総質量	0.16
PCF/VE (Cradle to Gate)	0.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます

© Rittal 2025

Features

関税率番号	90268020
EAN	4028177659490
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)	
Explanations	製造者宣言書	
	CE適合宣言書	

© Rittal 2025