


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.650

레일

상태: 2026. 5. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.650 - 레일 EMC 차폐 브래킷 및 케이블 스트레인 릴리프용

당김 완화를 위해서나 삽입된 케이블에 EMC 접점을 만들기 위해 사용하는 콤비 레일.



특징

| | |
|-------|---|
| 주문 번호 | SZ 2388.650 |
| 버전 | 케이블 클램프의 수용을 위한 C 레일 케이블 타이를 이용하여 케이블을 고정하기 위한 40mm 피치 패턴에 T-머리 컷아웃 |
| 제품 설명 | 당김 완화를 위해서나 삽입된 케이블에 EMC 접점을 만들기 위해 사용하는 콤비 레일. |
| 장점 | 기존 천공(Ø 9mm)을 통해 레일의 좌측 또는 우측에 추가 연결 가능 공구 없이 장착하기 위해 준비된 EMC 차폐 브래킷 |
| 재료 | 압출 성형 알루미늄 색션 |
| 표면 처리 | 크롬 무첨가 부동태화 |
| 제공 범위 | 레일 1개 지지 브래킷 2개 조립 부품 |
| 길이 | 553 mm |
| 설치 옵션 | 수평/수직 인클로저 섹션에 장착 장착 플레이트에 장착 지지 브래킷이 없어도 고정 가능 |

특징

| | |
|------------|---|
| 적합한: | 인클로저 유형: VX TS 폭: = 600 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.5 kg |
| 총 무게 | 0.58 kg |
| 관세 번호 | 76042990 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| 제품 설명 | SZ Rail, for EMC rail and stain relief, for W: 600 mm |
