

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3126.100

TopTherm 공기 대 공기 열교환기

상태: 2026. 1. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3126.100 - TopTherm 공기 대 공기 열교환기 제어기가 있는 월 마운팅

조절기 및 디지털 온도 표시기가 장착된 연결 완료된 월 마운트 열교환기 장치

특징

| | |
|--------------------|--|
| 주문 번호 | SK 3126.100 |
| 버전 | 벽면 장착형 |
| 제품 설명 | 공기 대 공기 열교환기는 두 개의 공기 순환으로 내부 순환 회로와 외부 순환 회로가 서로 완전히 분리되기 때문에 특히 부식성 환경 조건에서 적합. |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 연결 완료 상태의 장치 플러그인 터미널 스트립 고온 시 무전압 경보 접점 천공 형판 조립 부품 |
| 고유 열출력 | 17.5 W/K |
| 공기 처리 능력(자유 기류 상태) | 50Hz 시 외부 순환회로: 265 m ³ /h 60Hz 시 외부 순환회로: 315 m ³ /h 50Hz 시 내부 순환회로: 265 m ³ /h 60Hz 시 내부 순환회로: 315 m ³ /h |
| 정격 작동 전압 | 230V, 1~, 50Hz/60Hz |
| 정격 전류최대 | 50Hz의 경우: 0.22 A 60Hz의 경우: 0.26 A |
| 치수 | 폭: 280 mm 높이: 550 mm 깊이: 150 mm |

특징

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 사전 차단 퓨즈 | 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 2 A |
| 온도 조절 | 디지털 디스플레이가 있는 전자식 제어기(공장 설정값 +35 °C) |
| 작동 온도 범위 | -5 °C...55 °C |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | 내부 순환 회로 IP 54 외부 순환 회로 IP 34 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 8.904 |
| 총 무게 | 9.373 |
| 관세 번호 | 84158300 |
| EAN | 4028177388956 |
| ETIM 9 | EC002514 |
| ETIM 8 | EC002514 |
| ECLASS 8.0 | 27180711 |

승인

| | |
|----|------------------------|
| 승인 | UR + C-UR (recognized) |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK |
