


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7645.350

AX IT ウォール型キャビネット

State: 2026/02/12 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 7645.350 - AX IT ウォール型キャビネット 19インチマウンティングレール付き、奥行き調整式

IT ウォール型キャビネット。産業環境に適した高い保護等級を備えています。奥行き方向に取り付け位置を変更できる 19インチ マウンティングレール、および、ハウジングボトムへのケーブル引き込みに使用するプラスチックトリップ付きグランドプレート付き。最大保護等級 IP 66 (使用するグランドプレートによります)。



Features

品番	AX 7645.350
仕様	IT ウォール型ボックス 19インチマウンティングレール付き、奥行き調整式
製品説明	IT ウォール型キャビネット、AX 仕様。産業環境に適した高い保護等級を備えています。生産設備のプロセス現場で、IT の安全で保護されたインテグレーションを実現します。

Features

メリット

奥行き方向に取り付け位置を変更できるマウンティングレールが組み込まれている完全セットアップ仕様の IT キャビネットであるため、19インチ IT コンポーネントをすぐに収納できます
溶接構造の密閉型エンクロージャー本体は、拡張コンポーネントに対する最大の保護を保証します、最大 IP 66
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
極めてコンパクトに設計されていますが、内部容積は最大限に使用できます
カスタマイズできる内装
ハウジングボトムにある最大限のカットアウトと最適化されたグランドプレートにより、配線のための面積が最大 33% 拡張されました
ブラシストリップ付きグランドプレートにより、下方からのケーブル引き込みを簡単に行えます

材質

鋼板製

表面

エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、
凹凸模様（テクスチャー）仕上げ
内部仕上げ：亜鉛めっき

塗装色

RAL 7035

同梱品

セットアップ仕様の IT キャビネット、ヒンジ式ドア付き、密閉型
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
ブラシストリップ付きグランドプレート
前方取り付けの19インチ マウンティングレール、25 mm ピッチで
奥行き方向に取り付け位置を変更可能、4本の内装レールに取り付
け済み
マウンティングブラケット
C レール、リアパネルに取り付け済み

高さ単位(ユニット)

15 U

Features

寸法：	幅: 600 mm 高さ: 760 mm 奥行: 350 mm
取り付け可能奥行	278 mm
取り付け可能高さ、コンポーネント用	15 U
ドアヒンジの位置	右に、左に変更可能
ロックの数	2
取り付け方法	マウンティングブラケットは取り付け済み、ケーブルクランプ用Cレールを(セットに)含みます マウンティングブラケット、集中アースレールの取り付けに使用します マウンティングブラケット、19インチ コンセントバーの取り付けに使用します
注記：	UL認可品に関してはお問い合わせください
基材	鋼板製
ロック	ロックの仕様: 3 mm 型ダブルビットロックインサート付きカムロック ロックの数: 2
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 10 (要求に応じて IP 66 まで) 最高IP 66 (使用するグランドプレートによる)
グランドプレート	サイズ: 7 数: 1
ロックの数	2
1パック	1 個
純質量	29
総質量	29.64

Features

PCF/VE (Cradle to Gate)	112.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
EAN	4028177942417
E-Number Sweden	E7238509
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Approvals

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------
