Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 7645.350 AX IT ウォール型キャビネット

State: 2025/11/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



AX 7645.350 - AX IT ウォール型キャビネット 19インチマウンティングレール付き、奥行き調整式

IT ウォール型キャビネット。産業環境に適した高い保護等級を備えています。奥行き方向に取り付け位置を変更できる 19インチ マウンティングレール、および、ハウジングボトムへのケーブル引き込みに使用するブラシストリップ付きグランドプレート付き。最大保護等級 IP 66 (使用するグランドプレートによります)。







Features

品番	AX 7645.350
仕様	IT ウォール型ボックス 19インチマウンティングレール付き、奥行き調整式
製品説明	IT ウォール型キャビネット、AX 仕様。産業環境に適した高い保護等級を備えています。生産設備のプロセス現場で、IT の安全で保護されたインテグレーションを実現します。

© Rittal 2025

Features

.711	m/c +
メリット	奥行き方向に取り付け位置を変更できるマウンティングレールが組 4:3 まれている空会セットマップ仕様のは キャビネットであるた
	み込まれている完全セットアップ仕様の IT キャビネットであるた
	め、19インチ IT コンポーネントをすぐに収納できます
	溶接構造の密閉型エンクロージャー本体は、拡張コンポーネントに
	対する最大の保護を保証します、最大 IP 66
	ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
	極めてコンパクトに設計されていますが、内部容積は最大限に使用
	できます
	カスタマイズできる内装
	ハウジングボトムにある最大限のカットアウトと最適化されたグラ
	ンドプレートにより、配線のための面積が最大 33% 拡張されまし
	た ************************************
	ブラシストリップ付きグランドプレートにより、下方からのケーブ
	ル引き込みを簡単に行えます
材質	鋼板製
表面	エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、
	凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
	内部仕上げ:亜鉛めっき
	RAL 7035
同梱品	セットアップ仕様の IT キャビネット、ヒンジ式ドア付き、密閉型
	ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
	ブラシストリップ付きグランドプレート
	前方取り付けの19インチ マウンティングレール、25 mm ピッチで
	奥行き方向に取り付け位置を変更可能、4本の内装レールに取り付
	け済み
	マウンティングブラケット
	Cレール、リアパネルに取り付け済み
高さ単位(ユニット)	15 U

© Rittal 2025

Features

寸法:	幅: 600 mm
	高さ: 760 mm
	奥行: 350 mm
取り付け可能奥行	278 mm
取り付け可能高さ、コンポーネン ト用	15 U
ドアヒンジの位置	右に、左に変更可能
ロックの数	2
取り付け方法	マウンティングブラケットは取り付け済み、ケーブルクランプ用C
	レールを(セットに)含みます
	マウンティングブラケット、集中アースレールの取り付けに使用し
	ます
	マウンティングブラケット、19インチ コンセントバーの取り付け
	に使用します
注記:	UL認可品に関してはお問い合わせください
基材	鋼板製
ロック	ロックの仕様: 3 mm 型ダブルビットロックインサート付きカム
	ロック
	ロックの数: 2
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 10 (要求に応じて IP 66 まで)
	最高IP 66 (使用するグランドプレートによる)
グランドプレート	サイズ: 7
	数: 1
ロックの数	2
1パック	1個
純質量	29
総質量	29.64

© Rittal 2025 4

Features

PCF/VE (Cradle to Gate)	112.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	94032080
EAN	4028177942417
E-Number Sweden	E7238509
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 5