

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.616 PDU local metered

State: 2025/08/02 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.616 - PDU local metered

消費データのローカル測定機能を備えたハイエンド分電ユニット - 最新のサーバーラックやコロケーションデータセンターでの使用に最適です。

Features

品番	DK 7979.616
仕様	赤
メリット	電流 (A)、有効電力 (kW)、電圧 (V)、周波数 (Hz)、エネルギー (kWh)、位相角 (°) の統合測定 測定精度 $\pm 2\%$
仕様	フォルトトレラント PDU 電源、すべての相で冗長性を有します 接続ケーブル、プラグ付き、3 m、H05VV-F3G4 mm ² 電圧 V、電流 A、周波数 Hz LCD ディスプレイ
機能方法	各相もしくは給電単位での電力測定機能
材質	アルミ製、塗装済み、赤、RAL 3020 近似色 カバー：プラスチック製 PA 6 GF30、黒、RAL 9005 近似色
同梱品	PDU、ローカル測定機能付き、32 A、単相、赤 アングルブラケット：2 個
Measurement functions, description	各位相もしくは給電の測定
寸法：	幅: 44 mm 奥行: 47 mm 長さ: 1,308 mm
コンセントの数および型式	24 x C13 / 6 x C19 IEC/EN/60320/C13 IEC/EN/60320/C19

Features

ソケット	24 x C 13 6 x C 19 極数 2、アース接点付き、黒色
定格電圧	230 V、50 Hz/60 Hz
定格電流 (最大)	32 A
定格出力	7.4 kW
給電	数: 1 給電回路ごとの相: 単相
接続ケーブル長さ	3 m
電源接続	CEE
ガイドライン	EMC 指令 2014/30/EU 低電圧指令 2014/35/EU
動作温度範囲	5 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
保管温度範囲	-5 °C...60 °C
適用	エンクロージャータイプ: VX IT エンクロージャーフレーム: ≥ 1,800 mm エンクロージャータイプ: TX Colocation Rack: ≥ 1,800 mm
1パック	1 個
純質量	3.3
総質量	3.5
関税率番号	85366990
EAN	4028177976252
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762

Features

ECLASS 8.0

27142606