


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3212.024

물 대 공기 열교환기

상태: 2026. 6. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3212.024 - 물 대 공기 열교환기 벽면 장착형

출력 등급 375 ~ 5,000W. 거친 환경에서 사용하기 위한 용도. 편리한 설치 및 유연한 급수 연결 가능. 외부 장착 또는 완전 내부 장착 가능.

특징

주문 번호	SK 3212.024
버전	물 운반 부, 구리/황동(Cu/CuZn)
제품 설명	최대 +70 °C까지의 온도 범위와 열악한 환경에서 사용하기 위한 용도. 편리한 조립 방법과 유연한 물 연결 방법. 외부 장착 또는 완전 내부 장착 가능.
색상	RAL 7035
제공 범위	배선을 완료하여 즉시 연결 가능 천공 형판 실링 및 조립 부품
총 냉각 출력	200l/h 경우 L 35 W 10: 0.3 kW
정격 작동 전압	24V(DC)
정격 전류최대	DC의 경우: 1.2 A
최대 허용 작동압(최대 P)	1: 10 바
가동 주기	100 %
냉매	물(기술 자료는 인터넷 홈페이지 참조)
물 유입 온도	1 °C...30 °C
물 연결	☒" 도관 그로밋
작동 온도 범위	1 °C...70 °C
참고 사항	e-컴포트 컨트롤러가 있는 버전의 경우 체크 밸브 내장

특징

치수	폭: 150 mm 높이: 300 mm 깊이: 85 mm
사전 차단 퓨즈	자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 4 A
설정값 범위	20 °C...55 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
포장 단위	1 개
순 중량	3.038 kg
총 무게	3.238 kg
관세 번호	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
제품 설명	SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, 0.3 kW, 24 V (DC), Water-carrying parts: copper/brass , WHD: 150 x 300 x 85 mm

승인

설명	적합성 인증
----	--------