# Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9340.870 ケーブルセット

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



# SV 9340.870 - ケーブルセット スプリングクリップ付き OMアダプター用

開閉器への接続に用いる、加工済み接続ケーブルです。





#### **Features**

品番	SV 9340.870
製品説明	開閉器の接続やスプリングクリップ付きOM/OTアダプターの取り 付けに用いる、端子装着済みの接続ケーブルです。
材質	絶縁 PVC 温度耐性 105 °C まで 両端超音波圧接
AWG	$AWG 10 = 5.26 mm^2 \boxtimes 6 mm^2$
注記:	AWG = 米国ワイヤーゲージ
寸法:	長さ: 140 mm
1パック	15 個
純質量	0.12
総質量	0.13
銅の含有量 (kg / 個)	0.006
関税率番号	85444290

© Rittal 2025

### **Features**

EAN	4028177502727
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

# **Approvals**

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3