Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9340.880 ケーブルセット

State: 2025/11/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9340.880 - ケーブルセット スプリングクリップ付き OMアダプター用

開閉器への接続に用いる、加工済み接続ケーブルです。





Features

品番	SV 9340.880
製品説明	開閉器の接続やスプリングクリップ付きOM/OTアダプターの取り
	付けに用いる、端子装着済みの接続ケーブルです。
材質	絶縁 PVC
	温度耐性 105 °C まで
	両端超音波圧接
AWG	$AWG 8 = 8.37 mm^2 \boxtimes 10 mm^2$
注記:	AWG = 米国ワイヤーゲージ
寸法:	長さ: 140 mm
1パック	6個
純質量	0.06
総質量	0.088
銅の含有量 (kg / 個)	0.009
関税率番号	85444290

© Rittal 2025

Features

EAN	4028177502734
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3