

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.314

### 接続アダプター拡張セット

State: 2026/02/04 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.314 - 接続アダプター拡張セット 4 極構築用

3極の接続アダプター(SV 9342.310/9342.320)を4極構築するための1極の追加モジュール。

## Features

品番	SV 9342.314
製品説明	3極の接続アダプターを4極構築するための1極の追加モジュール。
材質	カバー：ABSプラスチック シャーシ：ポリアミド製 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
定格電流 最大	800 A
定格電圧	690 V、単相
電気的数値 UL (SCCR)	65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 600 A、DIVQ / 7 65 kA - 600 V、ヒューズ クラス L 最大 800 A、JDDZ / 7
適用バスバージョン間隔	60 mm
注記：	記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります UL認可は、AC使用の場合のみ有効です
極数	1 極
適用品番	9342.310
寸法：	幅: 50 mm 高さ: 270 mm
スリーブ端子付き丸型ケーブル (細線) の接続	95 - 185 mm <sup>2</sup>
丸型ケーブル (複数線) の接続	95 - 300 mm <sup>2</sup>

# Features

---

適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (バー厚 5 mm の場合) (幅x高さ)	33 x 26 mm
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	33 x 21 mm
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (バー厚 10 mm の場合) (幅x高さ)	33 x 21 mm
1パック	1 個
純質量	0.8
総質量	0.88
銅の含有量 (kg / 個)	0.096
関税率番号	85369010
EAN	4028177536869
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Approvals

---

Approvals	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------------------------------------------------------

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書