

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.040

NHヒューズ断路器

State: 2026/05/31 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.040 - NHヒューズ断路器 電気機械式ヒューズ監視付き (MSÜ)

Features

品番	SV 9343.040
仕様	60 mm バスバーシステム用
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトレール：電解銅、銀メッキ
塗装色	シャーシRAL 7035 カバー：RAL 7035/7001
銅板フレックスバーのカップリングサイズ	クランプ接続範囲 (幅): 13 mm クランプ接続範囲 (高さ): 13 mm
適用バスバーシステム間隔	60 mm
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	サポート端子
定格作動電流 最大	160 A
定格電圧	690 V、三相
適用NHヒューズサイズ	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法：	幅: 106 mm 高さ: 194 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	4 - 95 mm ²

Features

適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
極数	3 極
丸型ケーブル断面積	4 - 95 mm ²
1パック	1 個
純質量	1.2 kg
総質量	1.311 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.2
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
製品説明	SV NH fuse-switch disconnector, size 00, 160 A, 690 V, 3-pole, box terminal, with electromechanical fuse monitoring

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書