

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.110

벽면 장착형 냉각 장치

상태: 2025. 5. 31 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.110 - 벽면 장착형 냉각 장치 기본 컨트롤러 포함

월 마운팅 냉각 장치로 표준 통합형 기본 컨트롤러가 장착되어 있으며 500W ~ 4,000W의 출력 등급을 지니고, 콘덴서와 전자 응축물 증발 시스템에 나노 코팅이 되어 있습니다.



특징

| | |
|--------------------------------|--|
| 주문 번호 | SK 3303.110 |
| 재료 | 강판 |
| 제공 범위 | 배선을 완료하여 즉시 연결 가능 천공 형판 조립 부품 |
| DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력 | 냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 500 W 냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 280 W |
| 정격 작동 전압 | 115V, 1~, 60Hz |
| 정격 전류최대 | 60Hz의 경우: 5.7 A |
| 시동 전류(최대) | 60Hz의 경우: 11.5 A |
| 공기 처리 능력(자유 기류 상태) | 외부 순환회로: 345 m ³ /h 내부 순환: 310 m ³ /h |
| 에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35 | 냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.4 |
| 버전 | 벽면 장착형 |

특징

| | |
|-------------------------|--|
| 치수 | 폭: 280 mm 높이: 550 mm 깊이: 210 mm |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | 외부 순환 회로 IP 34 내부 순환 회로 IP 54 |
| 냉각제/냉매 | 냉각제: R134a 수량: 0.17 kg |
| 온도 조절 | 베이직 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C) |
| 작동 온도 범위 | 20 °C...55 °C |
| 설정값 범위 | 30 °C...55 °C |
| 정격 출력 Pel | 소비 동력 L35 L35/60 Hz: 470 W 소비 동력 L35 L50/60 Hz: 500 W |
| 사전 차단 퓨즈 | 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 10 A |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 18.335 |
| 총 무게 | 19.3 |
| EAN | 4028177322820 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |

승인

| | |
|-----|--|
| 승인 | UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized) |
| 인증서 | EAC |

승인

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK