

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.230

NHヒューズ断路器

State: 2026/01/21 (Source: rittal.com/jp-ja)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9343.230 - NHヒューズ断路器 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)

Features

品番	SV 9343.230
仕様	null 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトトレール：電解銅、銀メッキ
塗装色	シャーシRAL 7035 カバー：RAL 7035/7001
銅板フレックスバーのカップリングサイズ	クランプ接続範囲 (幅): 50 mm クランプ接続範囲 (高さ): 10 mm
適用バスバーシステム間隔	60 mm
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	ねじ M10
定格作動電流 最大	400 A
定格電圧	400 V～690 V、三相
適用NHヒューズサイズ	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法：	幅: 210 mm 高さ: 298 mm

Features

丸型ケーブルの接続サイズ	10 - 240 mm ²
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
極数	3 極
電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)	Yes
Round conductor cross-section	10 - 240 mm ²
1パック	1 個
純質量	3.2
総質量	3.52
銅の含有量 (kg / 個)	1
関税率番号	85369095
EAN	4028177540415
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
