

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.100 NHヒューズ断路器

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.100 - NHヒューズ断路器

Features

| | |
|-----------------------------|--|
| 品番 | SV 9344.100 |
| 材質 | ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトトレール：電解銅、銀メッキ |
| 塗装色 | シャーシRAL 7035 カバー：RAL 7035/7001 |
| 銅板フレックスバーのカップリングサイズ | クランプ接続範囲 (幅): 20 mm クランプ接続範囲 (高さ): 3 mm |
| 注記： | 50～150 mm ² の分割導体を接続 |
| for mounting plate assembly | Yes |
| ケーブル引き出し口 | 上/下 |
| 電源接続 | サポート端子 |
| 定格作動電流 最大 | 250 A |
| 定格電圧 | 690 V、三相 |
| 適用NHヒューズサイズ | 1 |
| 注記： | 記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UR アプリケーション時と異なる場合があります。UR 準拠のアプリケーションの場合は、必ず「Special Purpose Fuses」と組み合わせてください。 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク) |
| 寸法： | 幅: 184 mm 高さ: 298 mm |

Features

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 丸型ケーブルの接続サイズ | 35 - 150 mm ² |
| 銅板フレックスバーのカップリングサイズ | 14 mm |
| 極数 | 3 極 |
| Round conductor cross-section | 35 - 150 mm ² |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 2.278 |
| 総質量 | 2.28 |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.3 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| EAN | 4028177540590 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |