Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9345.100 ヒューズホルダー

State: 2025/10/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9345.100 - ヒューズホルダー 61 A~400 A

3極、バスバー中心間距離が60mmのバスバーシステム用。

Features

品番	SV 9345.100
仕様	ヒューズタイプ クラス J 用
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 コンタクトレール:電解銅、銀メッキ
塗装色	シャーシRAL 7035 カバー:RAL 7035/7001
丸型ケーブル用コネクター	AWG 2 ∼ MCM 300
適用バスバーシステム間隔	60 mm
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	サポート端子
適用ヒューズタイプ (Class)	J
定格作動電流 最大	100 A
Rated operating current (min.)	61 A
定格電圧	600 V、三相
Fuse standard	UL 248-8
注記:	RiLine バスバーシステム上にヒューズホルダーを使用すると、UL (listed accessory) を満たします。
規格:	UL 508

© Rittal 2025 2

Features

寸法:	幅: 184 mm 高さ: 288 mm
適用ヒューズ	直径: 29 mm 長さ: 118 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
電気的数値 UL (SCCR)	100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス J 最大 100 A、JDDZ / 7
極数	3 極
1パック	1個
純質量	2.61
総質量	2.615
銅の含有量 (kg / 個)	0.837
関税率番号	85366990
EAN	4028177615656
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613

Approvals

Approvals	C-UR
	UL + C-UL (listed)
	UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025