

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.200 ヒューズホルダー

State: 2026/02/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9345.200 - ヒューズホルダー 61 A~400 A

3極、バスバー中心間距離が 60 mm のバスバーシステム用。

## Features

品番	SV 9345.200
仕様	ヒューズタイプ クラス J 用
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 コンタクトトレール：電解銅、銀メッキ
塗装色	シャーシRAL 7035 カバー：RAL 7035/7001
丸型ケーブル用コネクター	AWG 4/0 ~ MCM 600
適用バスバーシステム間隔	60 mm
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	サポート端子
適用ヒューズタイプ (Class)	J
定格作動電流 最大	200 A
Rated operating current (min.)	101 A
定格電圧	600 V、三相
Fuse standard	UL 248-8
注記：	RiLine バスバーシステム上にヒューズホルダーを使用すると、UL (listed accessory) を満たします。
規格：	UL 508

# Features

---

寸法 :	幅: 210 mm 高さ: 288 mm
適用ヒューズ	直径: 41 mm 長さ: 146 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
電気的数値 UL (SCCR)	100 kA - 600 V、ヒューズ クラス J 最大 200 A、JDDZ / 7
極数	3 極
1パック	1 個
純質量	3.939
総質量	3.94
銅の含有量 (kg / 個)	1.389
関税率番号	85369095
EAN	4028177615663
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613

# Approvals

---

Approvals	C-UR UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
-----------	--