
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





RX 9360.004 RiLineX ボード

State: 2025/11/02 (Source: rittal.com/jp-ja)



RX 9360.004 - RiLineX ボード

コンプリートボード 550A、905 mm、適用エンクロージャー幅 1000 mm。

Features

RX 9360.004
完全にデジタル化された製品データによる時間の節約
コンプリートボードがセットアップ仕様であるため、組み立て時間
が短縮されます
交流最大 1000 V AC および直流最大 1500 V DC での用途に適してい
ます
試験済み短絡電流定格、最大 65 kA
感電防止対策 IP2XB に準拠、フロント側は IP3X までグレードアッ
プ可能
Tested and certified to IEC and UL
Simple extension and baying
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
E-Cu
RAL 35745
RAL 9005
– バスバー (内蔵)
IP 2XB
IEC 61 439-1/-2
UL 508
550 A
540 A

© Rittal 2025

2

Features

電気的数値 UL (SCCR)	45 kA - 600 V、RMS 100 kA - 600 V、ヒューズ クラス L 最大 1600 A、JDDZ/7 100 kA - 600 V、サーキットブレーカー 最大 600 A、DIVQ/7 100 kA - 480 V、サーキットブレーカー 最大 800 A、DIVQ/7 65 kA - 600 V、サーキットブレーカー 最大 800 A、DIVQ/7
バスバーの中心間距離	60 mm
定格インパルス電圧 Uimp	12 kV
定格電圧	1,000 V AC 1,500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Rated insulation voltage	1,000 V AC 1,500 V DC
Rated impulse withstand current	115.5 kA 94.5 kA (UL)
定格短時間耐電流 / t	45 kA/500 ms
過電圧カテゴリー	4
汚染度	3
ブスバーサイズ	30 mm x 5 mm
極数	3 極
基本周波数	5060 Hz
湿度(結露無きこと)	1090 %
動作温度範囲	-5 °C55 °C
保管温度範囲	-25 °C75 °C

© Rittal 2025 3

Features

寸法:	幅: 905 mm 高さ: 246 mm 奥行: 49 mm
1パック	1個
純質量	7.9
総質量	8.445
銅の含有量 (kg / 個)	3.612
関税率番号	85369010
EAN	4028177997424
ETIM 9	EC001900

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025