

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.161

통로 차폐

상태: 2026. 4. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.161 - 통로 차폐

도어 및 커버 구성품이 데이터 센터의 따뜻한 공기와 차가운 공기를 분리합니다. 이를 통해 온도 제어 효율성이 상승합니다. 온기 또는 냉기 통로 파티션으로도 사용할 수 있습니다.

특징

| | |
|-------|---|
| 주문 번호 | SK 3311.161 |
| 버전 | 도어 구성품 |
| 제품 설명 | 모니터링 창 및 슬라이딩 도어가 장착된 슬림형 도어 구성. 빛 투과율이 높은 합성 금속으로 된 안정된 루프 구성. 필요 시 안전유리 설치 가능. 통로 폭은 1200mm임. |
| 장점 | 공조의 에너지 효율과 성능 향상 VX IT 인클로저 시스템과 완벽하게 호환되기 때문에 조립과 추후 설치가 간편함 기존 설비의 성능을 저렴한 비용으로 향상시키며 투자 주기가 교체 구입 때까지 연장됨 |
| 사용 영역 | 용도에 따라 CRAC 시스템이나 LCP 인라인이 있는 통로 차폐기를 온기 또는 냉기 통로의 차폐로 활용할 수 있음 |
| 작동 원리 | 통로 차폐는 도어와 루프 구성품 조합으로 데이터 센터 내 더운 공기와 찬 공기를 연속적으로 분리시킬 수 있음. 이러한 분리는 기존 공조 기술의 에너지 절감 및 효율성 향상과 관련한 기본요소임. |
| 재료 | 강판, 분사 도장 루프 구성품: 폴리카보네이트 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 치수 | 폭: 3,200 mm 높이: 2,000 mm |
| 적합한: | 깊이: 1,000 mm |

특징

| | |
|------------|---|
| 참고 사항 | 분할형 랙 VX IT(주문 번호 531x.175, 531x.185)는 이 제품과 호환되지 않습니다. 대체 솔루션이 필요한 경우 당사에 문의하십시오. |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 120 kg |
| 총 무게 | 120 kg |
| 관세 번호 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ETIM 8 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27182102 |
| 제품 설명 | SK Aisle containment, door element, WxH: 3200x2000 mm, for enclosure depth: 1000 mm, RAL 7035 |