Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





RX 9360.240 RiLineX 接続アダプタ<u>ー</u>

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



RX 9360.240 - RiLineX 接続アダプター

RiLineX 接続アダプター、60 mm バスバーシステム用。このユニットはねじ留め式で、5~10 mm 厚のバーに適しています。



Features

品番	RX 9360.240
メリット	バスバーシステムとケーブル接続への固定は、ねじ1本で完了しま す
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 9005
Rated current of round conductor	680 A
Rated current of round conductor (UL)	640 A
Rated current of laminated copper bar	870 A
Rated current of laminated copper bar (UL)	840 A
電気的数値 UL (SCCR)	27.5 kA - 600 V、RMS 100 kA - 600 V、サーキットブレーカー 最大 600 A、DIVQ/7 100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス L 最大 1600 A、JDDZ/7

© Rittal 2025 2

Features

ケーブル引き出し口	上/下
適用バスバーシステム間隔	60 mm
極数	3 極
適用バスバーシステム	RiLineX RiLine60
寸法:	幅: 145 mm 高さ: 239.4 mm 奥行: 104.6 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	95 - 300 mm ²
スリーブ端子付き丸型ケーブル (細線)の接続	95 - 300 mm ²
丸型ケーブルの接続、フェルール 端子付きAWGケーブル (細線)	AWG 3/0 - AWG 550
丸型ケーブル(複数線)の接続	95 - 300 mm ²
	AWG 3/0 - AWG 550
扇形ケーブル (単線) の接続	120 - 240 mm²
AWG 扇形ケーブル (単線) の接続	AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
	95 - 300 mm²
	AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
適用バスバー	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
定格電圧	1,000 V AC 1,500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)

© Rittal 2025

Features

過電圧カテゴリー	4
汚染度	3
規格:	IEC/EN 61439-1 UL 508
定格インパルス電圧 Uimp	12 kV
Rated insulation voltage	1,000 V
Power dissipation (max.)	28 W
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
動作温度範囲	-5 °C55 °C
保管温度範囲	-25 °C75 °C
湿度(結露無きこと)	1090 %
1パック	1 個
純質量	1.8
総質量	1.849
関税率番号	85369010
EAN	4028177997219
ETIM 9	EC001531

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 4