

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3312.810

## 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT

상태: 2026. 4. 13 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3312.810 - 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT

Blue e+ 기술을 이용하여 IT 랙의 에너지 효율적인 냉각을 위한 요구사항에 맞게 패키지를 조정함. IoT 인터페이스와 결합하여 다양한 시스템 및 모니터링과 에너지 매니지먼트 시스템에 통신이 이루어짐.

## 특징

주문 번호	SK 3312.810
버전	벽면 장착형
제품 설명	Blue e+ 기술을 이용하여 IT 랙의 에너지 효율적인 냉각을 위한 요구사항에 맞게 패키지를 조정함. IoT 인터페이스와 결합하여 다양한 시스템 및 모니터링과 에너지 매니지먼트 시스템에 통신이 이루어짐.
장점	속도 제어식 구성요소와 히트 파이프 기술을 통한 에너지 절감 독보적 멀티 전압 수용 능력으로 국제적인 사용에 적합 터치 디스플레이와 지능형 인터페이스로 직관적인 작동
기술 사양	이 번들에서 제시된 개별 구성 요소에 관한 자세한 정보나 설명서 및 기술 데이터는 해당 문서 페이지에서 찾을 수 있습니다.
재료	강판
색상	RAL 7035
제공 범위	패키지, 다음 개별 구성품으로 구성: IoT 인터페이스(3124.300) 온도 센서(3124.400) 연결 케이블(7030.091) 벨크로 케이블 홀더(7111.350) 벽면 장착형 냉각 장치(3187.930)
L30 L22 유효 냉각 출력	3,000 W
정격 작동 전압	110V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz 380V ~ 480V, 3~, 50Hz/60Hz

## 특징

정격 출력	1.05 kW
연결 타입, 전기의	플러그인 터미널 스트립
치수	폭: 450 mm 높이: 1,600 mm 깊이: 294 mm
가동 주기	100 %
온도 조절	e+ 컨트롤러
프로토콜	OPC-UA SNMPv1 SNMPv2 SNMPv3 Modbus/TCP TCP/IPv4 TCP/IPv6 Radius Telnet SSH FTP SFTP HTTP HTTPS NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP
작동 온도 범위	-20 °C...60 °C
최대 허용 작동압(최대 P)	25 바

## 특징

---

저장 온도 범위	-40 °C...70 °C
설정값 범위	20 °C...50 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	외부 순환 회로 IP 24 내부 순환 회로 IP 55
냉각제/냉매	냉각제: R-513A 수량: 1.07 kg 지구온난화지수(GWP): 631 CO2 당량(CO2e): 0.68 t
포장 단위	1 개
순 중량	69 kg
총 무게	74.5 kg
관세 번호	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
제품 설명	SK IT wall cooling unit Blue e+, 2kW, With IoT Interface, WHD: 450x1600x294 mm

## 승인

---

설명	Declaration of conformity - F-gas regulation
----	----------------------------------------------