

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.104

벽면 장착형 냉각 장치

상태: 2025. 7. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.104 - 벽면 장착형 냉각 장치 기본 컨트롤러 포함

월 마운팅 냉각 장치로 표준 통합형 기본 컨트롤러가 장착되어 있으며 500W ~ 4,000W의 출력 등급을 지니고, 콘덴서와 전자 응축물 증발 시스템에 나노 코팅이 되어 있습니다.

특징

주문 번호	SK 3329.104
제공 범위	배선을 완료하여 즉시 연결 가능 천공 형판 조립 부품
버전	벽면 장착형
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	외부 순환 회로 IP 34 내부 순환 회로 IP 54
냉각제/냉매	냉각제: R134a 수량: 0 kg
온도 조절	베이직 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
작동 온도 범위	20 °C...55 °C
설정값 범위	30 °C...55 °C
포장 단위	1 개
순 중량	68.4
총 무게	72
EAN	4028177389434
ECLASS 8.0	27180704

승인

승인	UL + C-UL (listed)
	UR + C-UR (recognized)
인증서	EAC
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK