Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9635.010

ボード

State: 2025/11/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9635.010 - ボード RiLine コンパクト

バスバー内蔵のボード。

Features

品番	SV 9635.010
機能方法	簡単な差し込み式取り付けによる、確実なコンポーネントのマウントや接続を実現する、感電防止対策が施されているバスバーボードボードに型付けされている間隔の区分線は、コンポーネントの確実かつ迅速な位置決めを可能にしますボードに直接接続するので、配線工数を削減できます
材質	ポリアミド ポリカーボネート E-Cu 耐燃性 UL 94 適合
	RAL 7035
同梱品	– バスバー (内蔵)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2X
規格:	UL 508 IEC 61 439
定格電流 最大	125 A
定格電流 (UL)	100 A
定格電圧	690 V (AC) 600 V (DC)
Rated operating voltage (max.) UL	600 V (AC) 600 V (DC)
分割ユニット (@ 45 mm) 最多	9

© Rittal 2025

Features

注記:	記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
マウンティングレール組み付け用	Yes
for mounting plate assembly	Yes
極数	3 極
寸法:	幅: 405 mm 高さ: 160 mm 奥行: 45.1 mm
1パック	1個
純質量	1.3
総質量	1.46
銅の含有量 (kg / 個)	0.551
関税率番号	85469010
EAN	4028177817401
ETIM 9	EC001900
ETIM 8	EC001900
ECLASS 8.0	27400613

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3