


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.410

## モーターコントロールユニット

State: 2025/10/15 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.410 - モーターコントロールユニット 3 極

モーターの直入れ起動あるいはリバーシング起動の制御に使用します。過負荷保護機能内蔵。

## Features

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 品番                       | SV 9635.410   |
| 機能方法                     | モーターの直入れ起動あるいはリバーシング起動の制御に使用します。過負荷保護機能内蔵<br>採用されているハイブリット技術は、半導体により、消耗の無い頻繁なスイッチングを可能にしています<br>稼働中は、機械式の接点が、電力損失の低減をもたらします<br>狭いユニット幅は、省スペースレイアウトを可能にします |
| 材質                       | ポリアミド<br>耐燃性 UL 94-V0 適合  |
| 塗装色                      | RAL 7035  |
| Power dissipation (max.) | 5.5 W   |
| 定格電圧                     | 500 V (AC)、三相、50 Hz/60 Hz   |
| 定格電流 最大                  | 2.4 A   |
| 注記：                      | 記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります  |
| 寸法：                      | 幅: 22.5 mm<br>高さ: 160 mm<br>奥行: 114 mm  |
| 丸型ケーブルの接続サイズ             | 0.14 - 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 電流監視 調節式                 | 0.18 - 2.4 A  |
| 1パック                     | 1 個   |

## Features

---

|            |               |
|------------|---------------|
| 純質量        | 0.38          |
| 総質量        | 0.387         |
| 関税率番号      | 85371091      |
| EAN        | 4028177817302 |
| ETIM 9     | EC002572      |
| ECLASS 8.0 | 27370804      |

## Approvals

---

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | CE適合宣言書            |