


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.920 接続ブロック

State: 2026/05/13 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.920 - 接続ブロック

ケーブルあるいは銅板フレックスバーの接続に使用します。

Features

品番	SV 9677.920
製品説明	ケーブルあるいは銅板フレックスバーの接続に使用します。
材質	銅板製、亜鉛メッキ E-Cu(電気銅)製、すずめっき処理
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	圧着端子 M12
定格電流 最大	1,600 A
寸法：	幅: 98 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	240 mm ²
適用バスバー	高さ: 10 mm
1パック	1 個
純質量	1.6 kg
総質量	1.662 kg
銅の含有量 (kg / 個)	1.471
PCF/VE (Cradle to Gate)	6.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC002270

Features

ECLASS 8.0

27400613

製品説明

SV Connection block, 1600 A, 690 V, 1-pole, cable outlet top/
bottom, round conductor connection 240 mm²

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書