

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9776.500

## アウトドア用クーリングユニット

State: 2026/05/23 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9776.500 - アウトドア用クーリングユニット CS トップテック用

有効冷却能力 / ヒーター 1,400 W / 400 W、温度調節は、e-コンフォートコントローラー経由で行われます。CS トップテックに、三つのポジションで固定できます：表面取り付け、半埋め込み取り付け、および全埋め込み取り付け。

## Features

品番	CS 9776.500
製品説明	温度調節は、e-コンフォートコントローラー経由で行われます。 クーリングユニットは、3つの設置位置 (表面取り付け、半埋め込み取り付け、および全埋め込み取り付け) でエンクロージャーに取り付けることができます。
メリット	Blue eIoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
材質	アルミニウム
表面	静電粉体塗装 純粋ポリエステル
塗装色	RAL 7035
同梱品	配線済み (差し込み式ターミナルストリップ) 表面取り付け、半埋め込み取り付け、全埋め込み取り付け。アウトドアエンクロージャーのニーズに合わせた取り付けを可能にするマウントフレーム
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	外部循環 IP34 内部循環 IP 55

# Features

---

総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1,000 W 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1,150 W 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 650 W 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 700 W
Heater output	400 W
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
起動電流（最大）	50 Hz の場合: 24 A 60 Hz の場合: 22 A
風量（無障害フロー）	50 Hz 時の外部サイクル: 600 m <sup>3</sup> /h 60 Hz 時の外部サイクル: 625 m <sup>3</sup> /h 50 Hz 時の内部サイクル: 600 m <sup>3</sup> /h 60 Hz 時の内部サイクル: 625 m <sup>3</sup> /h
定格電流 最大	50 Hz の場合: 5 A 60 Hz の場合: 5 A
温度制御	e-コンフォートコントローラー（工場出荷時設定 +35 °C）
動作温度範囲	-33 °C...55 °C
設定範囲	20 °C...55 °C
冷媒/冷却剤	冷媒: R134a 量: 0.45 kg
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 640 W 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 760 W 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 780 W 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 920 W
許容最大圧力 (p 最大)	28 バール
寸法：	幅: 500 mm 高さ: 1,000 mm 奥行: 150 mm

---

## Features

---

機器寸法（密閉フレームおよびデザインカバーを含む）	幅: 550 mm 高さ: 1,050 mm 奥行: 285 mm
適用	エンクロージャータイプ: CSトップテック 幅: ≥ 800 mm 奥行: ≥ 1,200 mm
取り付け方式	共通取り付け型 (表面取り付け、半埋め込み取り付け、全埋め込み取り付け)
1パック	1 個
純質量	42 kg
総質量	45 kg
関税率番号	84158200
ECLASS 8.0	27180704

## Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------