

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3366.110

벽면 장착형 냉각 장치

상태: 2025. 12. 20 (원천: rittal.com/kr-ko)



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3366.110 - 벽면 장착형 냉각 장치 기본 컨트롤러 포함

월 마운팅 냉각 장치로 표준 통합형 기본 컨트롤러가 장착되어 있으며 500W ~ 4,000W의 출력 등급을 지니고, 콘덴서와 전자 응축물 증발 시스템에 나노 코팅이 되어 있습니다.

특징

주문 번호	SK 3366.110
재료	강판
제공 범위	배선을 완료하여 즉시 연결 가능 천공 형판 조립 부품
DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력	냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 1,500 W 냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 1,500 W 냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 1,050 W 냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 1,100 W
정격 작동 전압	115V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 전류최대	50Hz의 경우: 14.3 A 60Hz의 경우: 14.7 A
시동 전류(최대)	50Hz의 경우: 43 A 60Hz의 경우: 47 A
공기 처리 능력(자유 기류 상태)	외부 순환회로: 910 m ³ /h 내부 순환: 860 m ³ /h
에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35	냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.4
L35	
버전	벽면 장착형

특징

치수	폭: 435 mm 높이: 1,590 mm 깊이: 205 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	외부 순환 회로 IP 34 내부 순환 회로 IP 54
냉각제/냉매	냉각제: R134a 수량: 0.7 kg
온도 조절	베이직 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
작동 온도 범위	20 °C...55 °C
설정값 범위	30 °C...55 °C
정격 출력 Pel	소비 동력 L35 L35/50 Hz: 1,075 W 소비 동력 L35 L35/60 Hz: 1,200 W 소비 동력 L35 L50/50 Hz: 1,265 W 소비 동력 L35 L50/60 Hz: 1,375 W
사전 차단 퓨즈	자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 20 A
포장 단위	1 개
순 중량	68.4
총 무게	72
EAN	4028177429680
ECLASS 8.0	27180704

승인

승인	UL + C-UL (listed)
인증서	EAC

승인

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK