

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3128.115

TopTherm 공기 대 공기 열교환기

상태: 2026. 1. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3128.115 - TopTherm 공기 대 공기 열교환기 제어기가 있는 월 마운팅

조절기 및 디지털 온도 표시기가 장착된 연결 완료된 월 마운트 열교환기 장치

특징

주문 번호	SK 3128.115
버전	벽면 장착형
제품 설명	공기 대 공기 열교환기는 두 개의 공기 순환으로 내부 순환 회로와 외부 순환 회로가 서로 완전히 분리되기 때문에 특히 부식성 환경 조건에서 적합.
색상	RAL 7035
제공 범위	연결 완료 상태의 장치 플러그인 터미널 스트립 고온 시 무전압 경보 접점 천공 형판 조립 부품
고유 열출력	45 W/K
공기 처리 능력(자유 기류 상태)	50Hz 시 외부 순환회로: 600 m ³ /h 60Hz 시 외부 순환회로: 625 m ³ /h 50Hz 시 내부 순환회로: 600 m ³ /h 60Hz 시 내부 순환회로: 625 m ³ /h
정격 작동 전압	115V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 전류최대	50Hz의 경우: 1.12 A 60Hz의 경우: 1.6 A
치수	폭: 400 mm 높이: 950 mm 깊이: 205 mm

특징

사전 차단 퓨즈	자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 2 A
온도 조절	디지털 디스플레이가 있는 전자식 제어기(공장 설정값 +35 °C)
작동 온도 범위	-5 °C...55 °C
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	내부 순환 회로 IP 54 외부 순환 회로 IP 34
포장 단위	1 개
순 중량	18.96
총 무게	19.958
관세 번호	84158300
EAN	4028177425101
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711

승인

승인	UR + C-UR (recognized)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK