Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3387.540 루프 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e

상태: 2025. 11. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)



SK 3387.540 - 루프 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e 총 냉각 출력 0.50 ~ 4.00kW

고효율 Blue e 벽면 장착 냉각 장치에는, 통합형 e-컴포트 컨트롤러가 기본적으로 장착되어 있습니다. 500 W ~ 4000W의 출력 등급을 지니고 있고, 전기식 응축수 증발 기술이 적용되어 있습니다.





특징

| SK 3387.540 |
|---|
| 루프 마운트형 |
| 에너지 효율이 높은 Blue e 루프 장착형 냉각 장치로서 표준 통합형 e-컴포 트 컨트롤러, 전기식 응측물 증발 시스템이 장착되어 있음. |
| e-Comfort 컨트롤러가 있는 냉각 출력 500W 이상의 냉각 장치용 Blue e IoT의 어댑터를 통해 IoT 인터페이스와 네트워크 가능 |
| 강판 |
| RAL 7035 |
| 소수성 RiNano 코팅 처리된 콘덴서 통합 전기식 응축물 증발 시스템 배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립) 천공 형판 조립 부품 |
| |

© Rittal 2025

특징

| DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력 | 냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 3.8 kW 냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 4 kW 냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 3.05 kW 냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 3.3 kW |
|-----------------------------------|---|
| 정격 작동 전압 | 400V, 3~, 50Hz 460V, 3~, 60Hz |
| 참고 사항 | 루프 장착형 냉각 장치 3273.500은 소음 수준이 낮아 사무실에서도 사용할 수 있음. |
| 정격 전류최대 | 50Hz의 경우: 4.1 A 60Hz의 경우: 4.5 A |
| 시동 전류(최대) | 50Hz의 경우: 17 A 60Hz의 경우: 19 A |
| 공기 처리 능력(자유 기류 상태) | 외부 순환회로: 3,870 m³/h 내부 순환: 1,420 m³/h |
| 에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35 | 냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.24 냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.97 |
| 버전 | 루프 마운트형 |
| 치수 | 폭: 796 mm 높이: 470 mm 깊이: 580 mm |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | 외부 순환 회로 IP 34 내부 순환 회로 IP 54 |
| 냉각제/냉매 | 냉각제: R-513A 수량: 1.8 kg 지구온난화지수(GWP): 631 CO2 당량(CO2e): 1.14 t |
| 연결 타입, 전기의 | 플러그인 터미널 스트립 |
| 가동 주기 | 100 % |
| | |

© Rittal 2025 3

특징

| 온도 조절 | e-컴포트 컨트롤러에 의한 조절(공장 설정값 +35 °C) |
|-----------------|---|
| 작동 온도 범위 | 10 °C55 °C |
| 저장 온도 범위 | -40 °C70 °C |
| 설정값 범위 | 20 °C55 °C |
| 정격 출력 Pel | 소비 동력 L35 L35/50 Hz: 1.7 kW 소비 동력 L35 L35/60 Hz: 2.03 kW 소비 동력 L35 L50/50 Hz: 1.84 kW 소비 동력 L35 L50/60 Hz: 2.31 kW |
| 최대 허용 작동압(최대 P) | 28 바 |
| 사전 차단 퓨즈 | 모터 차단 스위치: 6.310 A |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 73.15 |
| 총 무게 | 92 |
| 관세 번호 | 84158200 |
| EAN | 4028177323322 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |

승인

| 승인 | 30 - KC Korea |
|----|--------------------|
| | UL + C-UL (listed) |
| | UL + C-UL - FTTA |

© Rittal 2025 4

승인

| 인증서 | EAC | |
|-----|-----------|--|
| 설명 | 적합성 인증 | |
| | 적합성 인증 UK | |

© Rittal 2025 5