
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 3450.500 도체 연결 클램<u>프</u>

상태: 2025. 11. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)



SV 3450.500 - 도체 연결 클램프

원형 도체 및 라미네이팅된 구리 바 연결용

특징

주문 번호	SV 3450.500
제품 설명	적층 구리바와 원형 도체 연결용
재료	강판
표면 처리	아연도금, 부동태화
참고 사항	페룰 단자는 극세 또는 초극세선 도체와 함께 사용됨
원형 도체의 연결	1 - 4 mm²
적합한 바 두께	5 mm
포장 단위	15 개
순 중량	0.225
총 무게	0.278
PCF/VE(크래들-게이트)	1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	85369010
EAN	4028177042674
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

© Rittal 2025 2

승인

승인	UR + C-UR (recognized)
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3