# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3210.500 물 대 공기 열교환기

상태: 2025. 12. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)



#### SK 3210.500 - 물 대 공기 열교환기 루프 마운트형

루프 면에 장착하기 위한 용도. 냉각 출력  $1.87kW \sim 4kW$ . 기본 IP 55 보호 등급. 거친 환경에서 사용하기 위한 용도에 특히 적합. 유연한 급수 연결 가능.





#### 특징

주문 번호	SK 3210.500
버전	물 운반 부, 구리/황동(Cu/CuZn)
제품 설명	최대 +70 °C까지의 온도 범위와 열악한 환경에서 사용하기 위한 용도. 공기대 물 열교환기는 유연한 물 연결 방법을 이용해 인클로저 루프에 설치함.
색상	RAL 7035
제공 범위	배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립) 천공 형판 실링 매트 조립 부품
총 냉각 출력	400l/h 경우 L 35 W 10: 4 kW
정격 작동 전압	230V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 출력 Pel	50Hz의 경우: 100 W 60Hz의 경우: 120 W

© Rittal 2025 2

## 특징

정격 전류최대	50Hz의 경우: 0.44 A 60Hz의 경우: 0.5 A
최대 허용 작동압(최대 P)	1 - 10바
연결 타입, 전기의	플러그인 터미널 스트립
가동 주기	100 %
냉매	물(기술 자료는 인터넷 홈페이지 참조)
물 유입 온도	1 °C30 °C
물 연결	½" 도관 그로밋 G ⊠" 수나사
온도 조절	e-컴포트 컨트롤러에 의한 조절(공장 설정값 +35 °C)
작동 온도 범위	1 °C70 °C
치수	폭: 597 mm 높이: 417 mm 깊이: 475 mm
보호 등급	문의에 따라 IP 65의 제공도 가능
사전 차단 퓨즈	자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 4 A
설정값 범위	20 °C55 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
포장 단위	1 개
순 중량	34.2
총 무게	36
관세 번호	84158300
EAN	4028177429963
ETIM 9	EC002515

© Rittal 2025 3

## 특징

ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

# 승인

승인	CSA UR + C-UR (recognized)
 설명	적합성 인증

© Rittal 2025 4