

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.005 스마트 리프터

상태: 2026. 6. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.005 - 스마트 리프터

최대 4.80m 길이의 인클로저 조합과 여러 대의 인클로저를 위한 리프팅 및 운반 장치.



특징

주문 번호	AS 4050.005
제품 설명	최대 4.80m 길이까지 인클로저 결합과 여러 대의 인클로저를 위한 리프팅 및 운반 장치.
장점	인클로저 아래에 베이스/주추를 쉽게 장착하도록 지원 작업장이나 설치 장소에서 열반 인클로저를 쉽게 운반 조정식 포크로 다양한 깊이의 인클로저에서 유연하게 사용 토크 크랭크로 인체공학적 작업 가능(리프팅 및 하강)
기술 사양	카트당 치수(폭 x 높이 x 깊이): 750 x 1100 x 400mm
작동 원리	길이 최대 4.80m까지 열반 인클로저 운반 운반 가능한 인클로저 깊이: 400, 500, 600, 800mm 높이 최대 230mm와 중량 최대 1800kg까지 열반 인클로저 리프팅
제공 범위	운반 카트 2대
지지 하중	1,800 kg
포장 단위	1 개
순 중량	180 kg
총 무게	195 kg

특징

관세 번호	84279000
ETIM 9	EC001203
ETIM 8	EC001203
ECLASS 8.0	21079190
제품 설명	인클로저 및 인클로저 조합을 위한 리프팅 및 운반 장치. 인클로저 아래 베이스/주추를 쉽게 장착하도록 지원, 최대 1.8t의 전체 스위치 기어를 유연하게 운반하도록 지원.조정 가능한 포크로 400, 500, 600 및 800mm 깊이의 XV 인클로저를 운반할 수 있습니다.

승인

설명	적합성 인증
----	--------