

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.082 버스바 클램프

상태: 2026. 3. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.082 - 버스바 클램프

Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT에서 구리바/버스바를 쉽게 클램핑하기 위한 용도.



특징

주문 번호	AS 4050.082
버전	3개의 짧은 구리바와 두께가 5mm 또는 10mm인 재료를 동시에 클램핑
제품 설명	버스바의 간단한 가공을 위한 Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT의 버스바 클램프. 드릴링 및 태핑에 적합.
5mm 두께에서 가공 가능한 길이	150 - 300 mm
가공 가능한 높이(최대)	30 - 120 mm
10mm 두께에서 가공 가능한 길이	150 - 1,000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars	예
적합한 품목 번호	4050.101 4055.911 4055.912
포장 단위	2 개
관세 번호	84669360
ETIM 9	EC003010

특징

ETIM 8	EC003010
--------	----------

ECLASS 8.0	36609190
------------	----------

제품 설명	AS Power rail support, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5 mm) = 150 - 300 mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm
-------	--