


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.318

## 나사 절삭 옵션

상태: 2026. 2. 8 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.318 - 나사 절삭 옵션 Perforex LC 3030용

M3 – M10용 클램핑 장치를 포함한 스크루 탭 포함 Perforex 레이저 센터 LC용 나사산 절삭 옵션.



## 특징

주문 번호	AS 4050.318
버전	6개의 매거진 슬롯이 있는 함께 이동 가능한 공구 매거진 공구 홀더 추가 드라이브 장치
제품 설명	Perforex 레이저 센터 LC로 나사 구멍을 뚫기 위한 용도의 나사산 절삭 옵션.
장점	나사 구멍이 있는 프로젝트 가공 가능 추가 머시닝 헤드를 수용함으로써 레이저 기능에서 나사 절삭 기능으로 신속한 자동 변환이 가능
제공 범위	스크루 탭 M3 ~ M10용 클램핑 장치 포함
가공 가능한 높이(최대)	600 mm
재료 두께	5 mm
적합한 품목 번호	4050330
포장 단위	1 개
순 중량	78
총 무게	78

## 특징

---

관세 번호 84669360

---

EAN 4028177806658

---

ECLASS 8.0 36600890