

# Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



## AS 4050.435

## 배선 채널 커터 MC125

상태: 2026. 2. 2 (원천: [ittal.com/kr-ko](https://www.ittal.com/kr-ko))



FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.435 - 배선 채널 커터 MC125

배선 덕트의 수동 절단용, 가공할 재료에 대해 조절이 가능한 길이 스토퍼 포함. 레이저로 새겨진 눈금(밀리미터 및 인치 단위)이 있는 산화방지코팅된 접촉면. 내장된 손가락 보호 장치를 통한 안전한 가공. 작업대에서 설치하기 위한 용도로 설계됨.



## 특징

주문 번호	AS 4050.435
제품 설명	배선 덕트의 수동 절단용, 가공할 재료에 대해 조절이 가능한 길이 스토퍼 포함. 레이저로 새겨진 눈금(밀리미터 및 인치 단위)이 있는 산화방지코팅된 접촉면. 내장된 손가락 보호 장치를 통한 안전한 가공. 작업대에서 설치하기 위한 용도로 설계됨.
장점	와이어링 덕트를 비용 효율적으로 수동 절단 가능 수동 절단에 비해 와이어링 덕트의 절단을 용이하게 함
설치면	폭: 1,332 mm 높이: 798 mm 깊이: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm

## 특징

---

Machinable wall thickness of cable ducts (max.) 2.5 mm

---

가공 가능한 케이블 덕트 최대 폭 125 mm

---

가공 가능한 재료 플라스틱

---

포장 단위 1 개

---

순 중량 14.3

---

총 무게 15.43

---

관세 번호 84778095

---

EAN 4028177930933

---

ETIM 9 EC002778

---

ETIM 8 EC002778

---

ECLASS 8.0 17139290