

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.437

서포트 레일 절단기 MC3

상태: 2026. 1. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.437 - 서포트 레일 절단기 MC3

C 장착 앵글 30/15 및 서포트 레일 TS 35/7.5와 TS 35/15의 길이를 버 없이 자르기 위한 수동 프로파일 커터. 레일의 원하는 길이는 눈금자(mm/inch) 및 조정식 스토퍼로 반복 정밀도가 뛰어나고 정확하게 조정할 수 있음. 워크벤치에 장착하기 위한 용도.



특징

주문 번호	AS 4050.437
제품 설명	C 장착 앵글 30/15 및 서포트 레일 TS 35/7.5와 TS 35/15의 길이를 버 없이 자르기 위한 수동 프로파일 커터. 레일의 원하는 길이는 눈금자(mm/inch) 및 조정식 스토퍼로 반복 정밀도가 뛰어나고 정확하게 조정할 수 있음. 워크벤치에 장착하기 위한 용도.
장점	서포트 레일과 장착 앵글의 경제적인 수동 절단 수동 절단에 비해 서포트 레일과 장착 앵글의 절단이 용이함 크게 힘들이지 않고 캠 레버를 사용하여 버 없이 절단 내구성이 뛰어나고 유지보수가 필요하지 않음
설치면	폭: 1,343 mm 높이: 1,162 mm 깊이: 312 mm
가공 가능한 재료	강판 알루미늄 구리
포장 단위	1 개
순 중량	15

특징

총 무게	16.15
관세 번호	73269098
EAN	4028177954021
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890