

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.455 절단 장치 C8+

상태: 2026. 6. 9 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.455 - 절단 장치 C8+

와이어를 개별적으로 조절 가능한 치수로 절단하기 위한 반자동 장치.



## 특징

주문 번호	AS 4050.455
버전	커맨드 패널 포함 스톱 앤 고 기능
제품 설명	와이어를 개별적으로 조절 가능한 치수로 절단하기 위한 반자동 장치.
장점	사용자 편의적 조작 손쉬운 와이어 인입 간편한 공급 롤러 열기 PC 호환 CAE 데이터 인터페이스로 절단 가능 디스플레이에 연결 위치를 표시하여 케이블의 라벨링 과정 지원 절단 장치 C8+에 프로젝트와 작업을 간단하게 전송
기술 사양	단일 도체, 극세 와이어 0.08 ~ 10mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 8) 단일 도체, 싱글 와이어 0.08 ~ 2.5mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 14) 적합한 와이어 길이 1 ~ 99999mm 이송 속도 0 ~ 1.5m/s 공급 롤러의 조절 가능 압력 서보 DC 드라이브 인입 길이 27mm(1.06인치)

# 특징

제공 범위	절단 장치 C8+ 커넥터가 달린 연결 케이블 CAE 데이터 소프트웨어 연결 설치 CD
인터페이스	Eplan Pro Panel CAE 데이터
치수	폭: 380 mm 높이: 470 mm 깊이: 360 mm
정격 작동 전압	100V ~ 240V, 1~, 50Hz
피상 전력	240 VA
사이클 시간	2 s
포장 단위	1 개
순 중량	19.74 kg
총 무게	20.74 kg
관세 번호	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
제품 설명	C8+ automatic cutter, for wires and cables up to 8 mm diameter,